



LNH0063M

Knivsäkring 000 63A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva gG

Säkring

Säkringsstorlek NH000

Säkringens karakteristik gG

Spänning

Typ av matarspänning AC/DC

Elektrisk ström

Märkström 63

Användningsförhållanden

Isolerad Nej

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1 120

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 5,40

Dimensioner

Höjd 58,50

Bredd 21

Djup 79