



LNH0160M

Knivsäkring 00 160A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

| | |
|-------|----|
| Kurva | gG |
|-------|----|

Säkring

| | |
|--------------------------|------|
| Säkringsstorlek | NH00 |
| Säkringens karakteristik | gG |

Spänning

| | |
|----------------------|-------|
| Typ av matarspänning | AC/DC |
|----------------------|-------|

Elektrisk ström

| | |
|-----------|-----|
| Märkström | 160 |
|-----------|-----|

Användningsförhållanden

| | |
|----------|-----|
| Isolerad | Nej |
|----------|-----|

Elektriska huvudattribut

| | |
|---|-----|
| Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1 | 120 |
|---|-----|

Ström

| | |
|--|----|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 12 |
|--|----|

Dimensioner

| | |
|-------|----|
| Höjd | 79 |
| Bredd | 21 |
| Djup | 51 |