



LNH2160MK

Knivsäkring 2 160A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH2C
Säkringens karakteristik	gG

Spänning

Typ av matarspänning	AC
----------------------	----

Elektrisk ström

Märkström	160
-----------	-----

Användningsförhållanden

Isolerad	Ja
----------	----

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC60898-1	120
--	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	15
--	----

Dimensioner

Höjd	135
Bredd	49