



LNH2200M

Knivsäkring 2 200A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva gG

Säkring

Säkringsstorlek NH2C

Säkringens karakteristik gG

Spänning

Typ av matarspänning AC/DC

Elektrisk ström

Märkström 200

Användningsförhållanden

Isolerad Nej

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1 120

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 18,50

Dimensioner

Höjd 72,50

Bredd 49

Djup 150