



LS503



## Säkringshållare 3P 32A 690V L38 3M

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	83
Bredd	54
Djup	75

#### Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

#### Elektrisk ström

Märkström	32
-----------	----

#### Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

#### Endast för internt bruk

Antal halva moduler 17,5 mm	6
-----------------------------	---

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 50
------------------	---------

#### Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,20 - 2,20
Montering på	DIN-skena

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	11,10
--	-------

#### Spänning

Nominell isolationsspänning $U_i$	690
Typ av matarspänning	AC

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	0,75 - 16
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 25

#### Säkring

Säkringsstorlek	10.3 x 38
-----------------	-----------