



LS512



Säkringshållare 1P+N 32A 690V L38 2M OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	83
Bredd	36
Djup	75

Arkitektur

Antal poler	2
-------------	---

Elektrisk ström

Märkström	32
-----------	----

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Endast för internt bruk

Antal halva moduler 17,5 mm	4
-----------------------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 50
------------------	---------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,20 - 2,20
Montering på	DIN-skena

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4
--	---

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	690
Typ av matarspänning	AC

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	0,75 - 16
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 25

Säkring

Säkringsstorlek	10.3 x 38
-----------------	-----------

