



LSN502

Säkringshållare 2P 32A 690V L38 2M

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	76,50
Bredd	34,90
Djup	76,90

Arkitektur

Antal poler	2
-------------	---

Elektrisk ström

Märkström	32
Märkström för säkringsinsats	2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Endast för internt bruk

Antal halva moduler 17,5 mm	4
-----------------------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 70
------------------	----------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,20 - 2,20
Montering på	DIN-skena

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3,50
--	------

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	1000
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	6000
Typ av matarspänning	AC/DC
Överspänningskategori enligt IEC 60947-1	3

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP2X
---------------------	------

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1 - 16
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 16

Säkring

Säkringsstorlek

10.3 x 38

Skydd, dörr

Låsbar

Ja