



LT052

NH00-säkringsfrånskiljare för DIN-skena

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	160
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw 1s IEC 60947	5
Acceptabel märkdraftström AC22 i kategori B	160

Säkring

Säkringsstorlek	NH00
-----------------	------

Anslutning

Area flexibel ledare	6 - 95 mm ²
Area solid ledare	6 - 95 mm ²

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55
------------------	----------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	12 - 12
Montering på	DIN-skena

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	9
--	---

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	1400
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	200
Total service livslängd (mekanisk och elektrisk uthållighet) IEC 60947-3 tabell 4	1600

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000
Nominell impulsstyddspänning Uimp	8000

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP3X
---------------------	------

Dimensioner

Höjd	206
Bredd	106

Djup	80
Längd	150
Avstånd samlingskenor	100