



LT153

NH1-säkringsfrånskiljare för samplingskena

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	250
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw 1s IEC 60947	8,60
Acceptabel märkdraftström AC22 i kategori B	250

Säkring

Säkringsstorlek	NH1
-----------------	-----

Anslutning

Area flexibel ledare	6 - 150 mm ²
Area solid ledare	6 - 150 mm ²

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55
------------------	----------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	20 - 20
Montering på	Skensystem

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	20
--	----

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	1400
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	200
Total service livslängd (mekanisk och elektrisk uthållighet) IEC 60947-3 tabell 4	1600

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000
Nominell impulsyddspänning Uimp	8000

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP3X
---------------------	------

Dimensioner

Höjd	306
Bredd	184

Djup	110
Längd	131
Avstånd samlingskenor	60