



LT250

NH2-säkringsfrånskiljare för montageplåt

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	400
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw 1s IEC 60947	15,20
Acceptabel märkdraftström AC22 i kategori B	400

Säkring

Säkringsstorlek	NH2
-----------------	-----

Anslutning

Area flexibel ledare	70 - 300 mm ²
Area solid ledare	70 - 300 mm ²

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55
------------------	----------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	20 - 20
Montering på	Monteringsplatta

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	24,50
--	-------

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	800
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	200
Total service livslängd (mekanisk och elektrisk uthållighet) IEC 60947-3 tabell 4	1000

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000
Nominell impulsyddspänning Uimp	8000

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP3X
---------------------	------

Dimensioner

Höjd	308
Bredd	210

