



LT350

## NH3-säkringsfrånskiljare för montageplåt

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	630
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw 1s IEC 60947	20,40
Acceptabel märkdraftström AC22 i kategori B	630

#### Säkring

Säkringsstorlek	NH3
-----------------	-----

#### Anslutning

Area flexibel ledare	70 - 300 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	70 - 300 mm <sup>2</sup>

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55
------------------	----------

#### Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	20 - 20
Montering på	Monteringsplatta

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	57
--	----

#### Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	800
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	200
Total service livslängd (mekanisk och elektrisk uthållighet) IEC 60947-3 tabell 4	1000

#### Spänning

Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	1000
Nominell impulsyddspänning U <sub>imp</sub>	8000

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP3X
---------------------	------

#### Dimensioner

Höjd	306
Bredd	250

