



M54117030

## Innerhörn grå M5411-7030

### Tekniska egenskaper

#### Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

#### Inställningar

Vinkel område	90 - 90
---------------	---------

#### Dimensioner

Höjd	40
Bredd	110

#### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Grå (stenfärgad)
RAL-kod	7030

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

#### Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----