



MBS316



Dvärgbrytare med snabbanslutning QC, B-karakteristik, 6 kA brytförmåga, 16A 3-p

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
Märkström -15°C	20,06
Märkström -10°C	19,65
Märkström -5°C	19,23
Märkström 0°C	18,80
Märkström 5°C	18,36
Märkström 10°C	17,92
Märkström 15°C	17,46
Märkström 20°C	16,99
Märkström 25°C	16,50
Märkström 30°C	16
Märkström 35°C	15,48
Märkström 40°C	14,95
Märkström 45°C	14,40
Märkström 50°C	13,82
Märkström 55°C	13,22
Märkström 60°C	12,59
Märkström 65°C	11,93
Märkström 70°C	11,23

Arkitektur

Antal poler	3P
Kurva	B

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC60898-1	6
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2,80 - 2,80
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2,80 - 2,80

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 400
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	500

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,80 - 2,80
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	BICconnect
Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
360 graders monteringsposition möjlig	Ja

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Föroreningsgrad enligt IEC60664/IEC60947-2	2
Energibegränsningsklass I²t	3
Luftfuktighetsskydd	För alla klimat
Driftstemperatur	-25 - 70

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	6,33
--	------

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 35
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1 - 25
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare	1 - 25
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 35
Anslutningsarea utgående QuickConnect, för flexibel ledare	1,5 - 4,0
Anslutningsarea utgående snabbanslutning, solid ledare	1,5 - 4,0
Anslutning/anslutningstyp	quickconnect
Övre anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint
Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint

Dimensioner

Höjd	83,40
Bredd	52,50
Djup	70