



MM502N



## Motorskyddsbytare 0.16-0.25A

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	0,25
-----------	------

#### Dimensioner

Höjd	140
Bredd	45
Djup	75

#### Arkitektur

Styr/manöverelement	Kort tumgrepp
Antal poler	3

#### Spänning

Nominell impulsyddspänning Uimp	6000
Typ av matarspänning	AC
Överspänningskategori enligt IEC 60947-1	3

#### Anslutning

Anslutningstyp styrning och aux-kontakt	Skruvterminal
---	---------------

#### Utrustning

Plomberbar	Nej
Med hjälpkontakt	Nej
Med värmeskydd	Ja

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------