




MZ201



## Hjälpkontakt för dvärgbrytare 6A 240V AC

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	6
-----------	---

#### Kapacitet

Antal moduler	0,50
---------------	------

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Klickmontage
Anslutningstyp	1NC+1NO
Area flexibel ledare	6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	10 mm <sup>2</sup>

#### Spänning

Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	4000
Typ av matarspänning	AC

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 60
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

#### Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	12000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	6000

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,10
--	------

#### Dimensioner

Höjd	80
Bredd	9,50
Djup	40

#### Utrustning

Antal INV kontakter	0
Antal öppnande kontakter	1