




MZ202



Signal/hjälpkontakt för Automatsäkring 6A 240V AC

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	6
-----------	---

Kapacitet

Antal moduler	0,50
---------------	------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Klickmontage
Anslutningstyp	1NC+1NO
Area flexibel ledare	6 mm ²
Area solid ledare	10 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	4000
Typ av matarspänning	AC

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 60
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	12000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	6000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,20
--	------

Dimensioner

Bredd	9
Djup	68

Utrustning

Antal INV kontakter	0
Antal öppnande kontakter	1