




MZ204



Shuntutlösare 24-48V AC 12-48V DC

Tekniska egenskaper

Ström

Absorberad startström	27
-----------------------	----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 60
------------------	----------

Spänning

Styrspänning AC	24 - 48
-----------------	---------

Styrspänning DC	12 - 48
-----------------	---------

Typ av matarspänning	AC/DC
----------------------	-------

Nominell isolationsspänning U_i	4000
-----------------------------------	------

Dimensioner

Höjd	83
------	----

Bredd	18
-------	----

Djup	68
------	----