




MZ205



## Underspanningsutlösare 48V DC

### Tekniska egenskaper

#### Ström

Absorberad startström	2,40
-----------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 60
------------------	----------

#### Spänning

Styrspänning AC	0 - 0
Styrspänning DC	48 - 48
Nominell isolationsspänning $U_i$	4000
Typ av matarspänning	DC

#### Funktioner

Fördröjd	Nej
----------	-----

#### Dimensioner

Bredd	17,50
Djup	68