



R2585VERZ



## Liggande vinkel R2585

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	60
Bredd	60

#### Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

#### Inställningar

Vinkel område	90 - 90
---------------	---------

#### Material

Material	Stål
Behandling	Förzinkad
Färg	Zink

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90
------------------	---------

#### Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----