




R27359010



Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	60
Bredd	200

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Inställningar

Vinkel område	90 - 90
---------------	---------

Material

Material	Stål
Behandling	Lackad
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90
------------------	---------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----