




R2736VERZ



T & korskstykke R2736

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	60
Bredd	200

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Material

Material	Stål
Behandling	Förzinkad
Färg	Zink

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90
------------------	---------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----