



SFL225

Växlingsomkopplare 2-polig 25A, skruv

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	2
-------------	---

Dimensioner

Bredd	35
-------	----

Elektrisk ström

Märkström	25
Brytförmåga vid 400 V AC23A	529
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	0,37

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	1,80 - 1,80
-----------------------------	-------------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	440
Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Utrustning

Antal slutande kontakter	0
Antal öppnande kontakter	0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 10 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 16 mm ²

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	200000
-----------------------------------	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,80
Förlusteffekt per pol vid In	0,90