




SK600



## Omkopplare

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Antal poler	1
Antal poler	1P

#### Elektrisk ström

Märkström	20
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	8

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue	660 - 660
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	690

#### Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

#### Dimensioner

Höjd	85
Bredd	53
Djup	64

#### Utrustning

Antal slutande kontakter	0
Antal öppnande kontakter	0

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 40
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

#### Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,70
--	------