




SK601



Växlingsomkopplare i modulutförande med 0-läge, 2-polig.

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	2
Antal poler	2P

Elektrisk ström

Märkström	20
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	8

Spänning

Märkdriftspänning Ue	660 - 660
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	690

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	53
Djup	64

Utrustning

Antal slutande kontakter	2
Antal öppnande kontakter	2

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 40
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 10 mm ²
Area solid ledare	1 - 6 mm ²