




SK602



## Voltmeteromkopplare

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	20
-----------	----

#### Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

#### Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 40
------------------	----------

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80
---------------------------------	----------

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Area flexibel ledare	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
----------------------	--------------------------

Area solid ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1
--	---

#### Dimensioner

Höjd	85
------	----

Bredd	70
-------	----

Djup	64
------	----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

#### Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	690
--------------------------------	-----