




SK604



Vridomkopplare 4-läges

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	20
-----------	----

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 40
------------------	----------

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80
---------------------------------	----------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Area flexibel ledare	1.5 - 10 mm ²
----------------------	--------------------------

Area solid ledare	1 - 6 mm ²
-------------------	-----------------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1
--	---

Dimensioner

Höjd	85
------	----

Bredd	70
-------	----

Djup	64
------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	690
--	-----

Märkdriftspänning U _e	660 - 660
----------------------------------	-----------

Utrustning

Med batteri	Nej
-------------	-----