




SK606



Låsbar strömställare

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	2
Antal poler	2P

Elektrisk ström

Märkström	10
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gI-gG-säkringar	3

Spänning

Märkdriftspänning Ue	400 - 400
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	440

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	70
Djup	64

Utrustning

Antal slutande kontakter	2
Antal öppnande kontakter	0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 40
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 10 mm ²
Area solid ledare	1 - 6 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1
--	---