



SM020

Digital Amperemeter 0-20A AC

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70

Anslutning

Area flexibel ledare	6 mm ²
Area solid ledare	10 mm ²

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	70
Djup	54

Mått

Mätområde för ström	0 - 20
Typ av mätinstrument	Digital

Ström

Energiförbrukning VA	1
Total effektförlust vid nominell märkström	1

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

Funktioner

Noggrannhetsklass	0,01
-------------------	------

Frekvens

Frekvens	45 - 65
----------	---------