



SM250

## Analog Amperemeter 0-250A AC

### Tekniska egenskaper

#### Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

#### Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Dimensioner

Höjd	85
Bredd	70
Djup	54

#### Mått

Mätområde för ström	0 - 250
Typ av mätinstrument	Analog

#### Ström

Energiförbrukning VA	1,10
Total effektförlust vid nominell märkström	1,10

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

#### Funktioner

Noggrannhetsklass	0,015
-------------------	-------

#### Spänning

Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	2000
--	------

#### Frekvens

Frekvens	45 - 65
----------	---------