



SM501

Digital Voltmeter 0-500V

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	6 mm ²
Area solid ledare	10 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3,50
Energiförbrukning VA	3,50

Dimensioner

Höjd	90
Bredd	70
Djup	54

Mått

Typ av mätinstrument	Voltmeter
----------------------	-----------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Funktioner

Noggrannhetsklass	0,01
-------------------	------

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

Frekvens

Frekvens	45 - 65
----------	---------

Utrustning

Antal kanaler	3
---------------	---