



SM600

Analog Amperemeter 0-600A AC

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	70
Djup	54

Mått

Mätområde för ström	0 - 600
Typ av mätinstrument	Analog

Ström

Energiförbrukning VA	1,10
Total effektförlust vid nominell märkström	1,10

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

Funktioner

Noggrannhetsklass	0,015
-------------------	-------

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	2000
--------------------------------	------

Frekvens

Frekvens	45 - 65
----------	---------