



SPA090

## Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Max. urladdningsström (I <sub>max</sub> ) L-N(PEN)/N-PE	50
---------------------------------------------------------	----

#### Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-C, TN-S, TT
------------	----------------

#### Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

#### Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

#### Spänning

Skydds nivå Up enligt IEC 61643-1	1,20
-----------------------------------	------

Kontinuerlig driftspänning U <sub>c</sub> enligt IEC 61643-1	264
--------------------------------------------------------------	-----

#### Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80
------------------	----------

#### Dimensioner

Höjd	47,3
------	------

Bredd	17,5
-------	------

Djup	67,3
------	------

#### Kontroller och indikatorer

Med indikeringslampa	Ja
----------------------	----

#### Standarder

Kravklass IEC61643	T1, T2
--------------------	--------