



SPA090N

Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 N-PE

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	50
--	----

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-S, TT
------------	----------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Spänning

Skyddsnivå U _p enligt IEC61643-1	1,70
---	------

Kontinuerlig driftspänning U _c enligt IEC61643-1	335
---	-----

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80
------------------	----------

Dimensioner

Höjd	47,3
------	------

Bredd	17,5
-------	------

Djup	67,3
------	------

Kontroller och indikatorer

Med indikeringslampa	Ja
----------------------	----

Standarder

Kravklass IEC61643	T1, T2
--------------------	--------