



SPC023N

Utbytespatron för SPN2xxT3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Impulsstötström Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE	0,5
---	-----

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-S, TT
------------	----------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Standarder

Kravklass IEC61643	T2, T3
--------------------	--------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80
------------------	----------

Dimensioner

Höjd	46,8
Bredd	17,5
Djup	62,7

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Optisk
------------------	--------