



SPK602

Överspänningskydd 2-poligt, för ADSL linje. För DIN-skena.

#### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Montering på	DIN-skena
Nominellt åtdragningsmoment	0,5 - 0,5

#### Standarder

Kravklass IEC61643	C1, C2, C3, D1, B2
--------------------	--------------------

#### Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue	130 - 130
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	185
Skydds nivå Up enligt IEC 61643-1	0,30

#### Elektrisk ström

Nominell urladdningsström In 8 - 20 $\mu$ s C2 IEC 61643	10
Impulsstötström Iimp (10/350 $\mu$ s) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE	1
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	10

#### Dimensioner

Höjd	90
Bredd	17,70
Djup	65,5

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 85
------------------	----------

#### Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

#### Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	0,2 - 2,5
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	0,2 - 4