



SPK700

Överspänningskydd för satellite TV

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
Nominellt åtdragningsmoment	1 - 1

Standarder

Kravklass IEC61643	C1, C2, C3, D1, B2
--------------------	--------------------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	14 - 18
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	20
Skyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	0,50

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström In 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	2,50
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	2,5

Dimensioner

Höjd	31,50
Bredd	144,90
Djup	71,50

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55
------------------	----------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----