



SPK802

Överspänningskydd 2P för 4-20mA väderstation med indikering

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

Standarder

Kravklass IEC61643	C1, C2, C3, D1
--------------------	----------------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	0 - 24
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	30
Skyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	0,75

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström In 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	5
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	10

Dimensioner

Höjd	105,80
Bredd	6,20
Djup	83,5

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 85
------------------	----------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	0,2 - 4,0
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	0,2 - 4,0