



SPK806

Överspänningskydd IT 2-poligt, för bus nätverk

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

Standarder

Kravklass IEC61643	C1, C2, C3, D1
--------------------	----------------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	0 - 12
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC61643-1	15
Skyddsnivå Up enligt IEC61643-1	0,08

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström In 8 - 20 μ s C2 IEC61643	5
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	10

Dimensioner

Höjd	105,80
Bredd	6,20
Djup	83,5

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 85
------------------	----------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	0,2 - 2,5
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	0,2 - 4,0