



SPK806

## Överspänningskydd IT 2-poligt, för bus nätverk

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

#### Standarder

Kravklass IEC61643	C1, C2, C3, D1
--------------------	----------------

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue	0 - 12
----------------------	--------

Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	15
--	----

Skydds nivå Up enligt IEC 61643-1	0,08
-----------------------------------	------

#### Elektrisk ström

Nominell urladdningsström In 8 - 20 $\mu$ s C2 IEC 61643	5
--	---

Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	10
--	----

#### Dimensioner

Höjd	105,80
------	--------

Bredd	6,20
-------	------

Djup	83,5
------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 85
------------------	----------

#### Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

#### Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	0,2 - 2,5
--	-----------

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	0,2 - 4,0
---	-----------