



SPK900

Överspänningskydd RJ45 för Ethernet- & VoIP

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på DIN-skena

Standarder

Kravklass IEC61643 C1, C2, C3, D1, B2

Spänning

Kontinuerlig driftspänning U_c enligt IEC 61643-1 3,30

Skydds nivå U_p enligt IEC 61643-1 0,10

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström I_n 8 - 20 μs C2 IEC 61643 0,91

Max. urladdningsström (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE 10

Dimensioner

Höjd 102

Bredd 25

Djup 63,5

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -40 - 70

Utrustning

Med fjärrkontakt Nej