



SPV040

## Utbytespatron för SPV340T2 1P photovoltaic +/-

### Tekniska egenskaper

#### Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue	1000 - 1000
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC61643-1	585
Skyddsnivå Up enligt IEC61643-1	1,90
Spänningsskyddsnivå Up L-PE / N-PE enligt IEC61643-11	1,90
Spänningsnivå Up I-N/PEN IEC 61643-11	1900

#### Elektrisk ström

Nominell urladdningsström In 8 - 20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	15
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40

#### Dimensioner

Höjd	52,40
Bredd	17,50
Djup	55,4

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80
------------------	----------

#### Nätverkskonfiguration

Typ av nät	DC
------------	----

#### Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

#### Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	25 - 25
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	35 - 35

#### Standarder

Kravklass IEC61643	T2
--------------------	----

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

