



SRA01005

## Strömtransformator 100/5A 2,5VA Klass 1

### Tekniska egenskaper

#### Funktioner

Noggrannhetsklass	1
-------------------	---

#### Ström

Effekt	2,50
Total effektförlust vid nominell märkström	0,70

#### Dimensioner

Höjd	70
Bredd	49,50
Djup	30
Höjd på öppning	20
Bredd på öppning	29,50

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Spänning

Nominell isolationsspänning $U_i$	3000
-----------------------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 40
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 40

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP10
---------------------	------

#### Elektrisk ström

Primärström	100
Max. intensitet för sekundär	5

#### Installation, montering

Montering på	DIN-skena, Monteringsplatta
--------------	-----------------------------