



SRA02005

Strömtransformator 200/5A 2,5VA Klass 1

Tekniska egenskaper

Funktioner

Noggrannhetsklass	1
-------------------	---

Ström

Effekt	2,50
Total effektförlust vid nominell märkström	2,20

Dimensioner

Höjd	70
Bredd	49,50
Djup	30
Höjd på öppning	20
Bredd på öppning	29,50

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	3000
-----------------------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 40
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 40

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	1.5 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 6 mm ²

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP10
---------------------	------

Elektrisk ström

Primärström	200
Max. intensitet för sekundär	5

Installation, montering

Montering på	DIN-skena, Monteringsplatta
--------------	-----------------------------