



SRD08005

Strömtransformator 800/5A 5VA Klass 1

Tekniska egenskaper

Funktioner

Noggrannhetsklass	1
-------------------	---

Ström

Effekt	5
Total effektförlust vid nominell märkström	6

Dimensioner

Diameter på öppningen	45
Höjd	108
Bredd	85
Djup	30
Höjd på öppning	45
Bredd på öppning	65

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	3000
-----------------------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 40
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 40

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	1.5 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 6 mm ²

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP10
---------------------	------

Elektrisk ström

Primärström	800
Max. intensitet för sekundär	5

Installation, montering

Montering på	DIN-skena, Monteringsplatta
--------------	-----------------------------