



SRE20005

Strömtransformator 2000/5A 15VA Klass 1

Tekniska egenskaper

Funktioner

Noggrannhetsklass	1
-------------------	---

Ström

Effekt	15
Total effektförlust vid nominell märkström	17,50

Dimensioner

Diameter på öppningen	60
Höjd	122
Bredd	100
Djup	40
Höjd på öppning	60
Bredd på öppning	81

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	3000
--------------------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 40
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 40

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	1.5 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 6 mm ²

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP10
---------------------	------

Elektrisk ström

Primärström	2000
Max. intensitet för sekundär	5

Installation, montering

Montering på	DIN-skena, Monteringsplatta
--------------	-----------------------------