



ST301



Ringlednings trafo 8/12VAC, 4 Va

Tekniska egenskaper

Spänning

Utspanning	8 - 12
Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Utspanning 2	12
Nominell isolationsspänning Ui	4000

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Ström

Energiförbrukning VA	4
Effekt	4
Förbrukad effekt i W	4

Dimensioner

Höjd	111
Bredd	35
Djup	65
Längd	64

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Temperaturskydd	Ja

Utrustning

Kortslutningsskyddad	Ja
On/off brytare	Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 35
------------------	----------

Anslutning

Area flexibel ledare	4 mm ²
Area solid ledare	6 mm ²

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Elektrisk ström

Intensitetsutgång 1	0,50
Intensitetsutgång 2	0,33

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
Nominellt åtdragningsmoment	1,20 - 1,20

Endast för internt bruk

Antal halva moduler 17,5 mm	4
-----------------------------	---

Kompatibilitet

Passar DIN-skena	Ja
------------------	----