



ST312



Skyddstransformator 12/24VAC 25Va

Tekniska egenskaper

Spänning

Utpänning	12 - 24
Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Nominell isolationsspänning Ui	4000

Ström

Energiförbrukning VA	25
----------------------	----

Anslutning

Area flexibel ledare	4 mm ²
Area solid ledare	6 mm ²

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 35
------------------	----------

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	70
Djup	58

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Temperaturskydd	Ja

Utrustning

Kortslutningsskyddad	Ja
On/off brytare	Nej