



SU212



Ringklocka 8-12VAC

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	0,33
-----------	------

Dimensioner

Höjd	80
Bredd	18
Djup	65

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 40
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 60

Anslutning

Area flexibel ledare	4 mm ²
Area solid ledare	6 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	5
Energiförbrukning VA	5

Utrustning

Ljudnivå	85
----------	----