



SU213



Ringklocka 220-240V AC

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	0,03
-----------	------

Dimensioner

Höjd	80
Bredd	18
Djup	65

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 40
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 60

Anslutning

Area flexibel ledare	4 mm ²
Area solid ledare	6 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	6,50
Energiförbrukning VA	6,50

Urustning

Ljudnivå	85
----------	----