



SU214



## Summer 8-12VAC

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 0,33 |
|-----------|------|

#### Dimensioner

|       |    |
|-------|----|
| Höjd  | 80 |
| Bredd | 18 |
| Djup  | 65 |

#### Användningsförhållanden

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Driftstemperatur                | -10 - 40 |
| Förvarings-/transporttemperatur | -25 - 60 |

#### Anslutning

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Area flexibel ledare | 4 mm <sup>2</sup> |
| Area solid ledare    | 6 mm <sup>2</sup> |

#### Ström

|  |   |
|--|---|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 4 |
| Energiförbrukning VA                       | 4 |

#### Utrustning

|          |    |
|----------|----|
| Ljudnivå | 78 |
|----------|----|